



| DOKUMENT DOCUMENTED BY | ERSTELLT/DATUM PREPARED/DATE | ÄNDERUNG 1/DATUM MODIFICATION 1/DATE | ÄNDERUNG 2/DATUM MODIFICATION 2/DATE | ÄNDERUNG 3/DATUM MODIFICATION 3/DATE | ÄNDERUNG 4/DATUM MODIFICATION 4/DATE | ÄNDERUNG 5/DATUM MODIFICATION 5/DATE | ÄNDERUNG 6/DATUM MODIFICATION 6/DATE | BLATT/GESAMT PAGE/TOTAL | MODELL/PROJEKT TYPE/PROJECT |
|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------|
| CAD 5-A | 01-10-15 | | | | | | | 1/1 | 0372/ C5 |

| | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| | Elenco Ricambi Modello | C5 |
|--|-------------------------------|-----------|

| Codice JAGUA | Descrizione | Pos esploso |
|--------------|--|-------------|
| R1400 | PIASTRA CROMATA LINEA V / K / C | 010 |
| R1478 | GUARNIZIONI RESISTENZA | 020 |
| R4506 | PIASTRA ISPEZIONABILE LINEA V / K / C | 030 |
| R1404 | RONDELLA ZIGRINATA M5,5X12/1 | 40 |
| R1528 | DADO ESAGONALE M 5X4 | 050 |
| R1406 | UGELLO IN SILICONE JAGUA CON DOPPIO VAPORE | 060 |
| R1405 | SPESSORE-ISOLATORE 4X14 | 070 |
| R3540 | VITE PER TERMOSTATO LINEA C | 080 |
| R3503 | TERMOSTATO COMPLETO PER LINEA C | 090 |
| R2707 | RONDELLA ZIGRINATA M4 | 100 |
| R1395 | DADO FISS. TERMOSTATO | 110 |
| R3564 | BASSETTA DATI JAGUA C5 | 120 |
| R3032 | ANELLO GUARNIZIONE GRIGIO LINEA D / C | 130 |
| R3577 | SUPPORTO PER GUARNIZIONE JAGUA C5 | 140 |
| R2408 | MORSETTO PER COLLEGAMENTO 5 POLI | 150 |
| R1421 | VITE TORX SPECIALE 4X10 | 160 |
| R3578 | LOGO GRIGIO JAGUA | 170 |
| R3544 | COPERCHIO POSTERIORE | 180 |
| R3565 | CALOTTA GRIGIA JAGUA C5 | 190 |
| R1388 | SPESSORE MANICO / BASE | 200 |
| R1637 | RONDELLA ZIGRINATA | 210 |
| R1409 | VITE CROMATA M4X8 | 220 |
| R1394 | VITE KST/PT 4,0X16 | 230 |
| R1407 | REGOLATORE PER TERMOSTATO | 240 |
| R1412 | VITE TORX 4,0X18 | 250 |
| R3504 | SERBATOIO LINEA C | 260 |
| R3546 | SCHEDA ELETTR.LED ROSSO C1 C3 C5 | 270 |
| R1411 | VITE TORX 4X12 | 280 |
| R3502 | PASSACAPO TRASPARENTE | 290 |
| R2412 | CAVO DI ALIMENTAZIONE 1600 W | 300 |
| R3547 | MOLLA PER DISCO REGOL. TEMP. | 320 |
| R3548 | DISCO REGOLAZIONE TEMPERATURA | 330 |
| R3549 | GUARNIZIONE IMBOCCO SERBATOIO | 350 |
| R3550 | TUBETTO SILICONE PER POMPA SPRAY | 360 |
| R3551 | SPRAY BIANCO JAGUA C1 C3 C5 | 370 |
| R2379 | INSERTO SPRUZZATORE JAGUA | 380 |
| R2378 | SPRUZZATORE | 390 |
| R3561 | SPRAY BIANCO COMPLETO JAGUA C1 C3 C5 | 400 |
| R3566 | SUPPORTO POMPA | 420 |
| R3567 | LEVA COMMUTATORE SPRAY/VAP. C5 C7 | 430 |
| R3568 | COPERCHIO CROM.LEVA COMMUTAT. C5 C7 | 440 |
| R3507 | MANICO BIANCO JAGUA C5 C7 | 450 |
| R3554 | TASTO VAPORE / SPRAY | 460 |
| R3555 | COPERCHIO SERBATOIO BIANCO C1 C3 C5 | 470 |
| R3556 | MOLLA COPERCHIO SERBATOIO | 480 |
| R3557 | DISCO REGOLAZIONE VAPORE C3 C5 C7 | 500 |
| R3558 | CONDUTTORE TRASPARENTE LED | 510 |
| R3517 | ASTINA SPILLO VAPORE C3 C5 C7 NEW | 520 |
| R3501 | COPRIMANICO SOFT TOUCH | 530 |
| R3559 | BASE BIANCA PER DISCO REG.VAP. | 540 |
| R3516 | LOGO CROM.JAGUA CON COP.TRASPAR. | 550 |
| R3515 | KIT ASTINA SPILLO VAP. C3 C5 C7 NEW | 560 |
| R3419 | SCATOLA IMBALLO JAGUA C5 | |
| R3562 | POLISTIROLO IMBALLO LINEA C | |
| R3590 | ISTRUZIONI D'USO JAGUA LINEA C | |
| R2398 | POMPA COMPLETA C5 C7 | 410 |